


Precīzais vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRP-10-PK-3

Daļas numurs: 12743

FESTO

Kalpo precīzai caurplūdes regulēšanai, kopā ar sprostvārsta funkciju.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	PK-3
Iedarbināšanas tips	manuāls
Pārtrauces elements	Pagriežams rokturis ar skalu
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	3,8 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	95 l/min
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības spiediens no 2 uz 1	0 ... 8 bar
Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)	1,65 l/min
Standard nominal flow rate in non-return direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)	15 ... 50 l/min
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	5,2 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	131 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [5:4:3] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Vidējā temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkta svars	48 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR PVC
Kronšteina materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
PK savienojumu materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Misiņš
Skrūvju materiāls	Tērauds