



# Precīzais vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRP-160-PK-4

Daļas numurs: 12961

FESTO

Kalpo precīzai caurplūdes regulēšanai, kopā ar sprostvārsta funkciju.



## Datu lapa

| Pazīme   | Lielums  |
|--|--|
| Vārsta funkcija  | Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija                            |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1  | PK-4   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2  | PK-4   |
| Iedarbināšanas tips  | manuāls  |
| Pārtrauces elements  | Pagriežams rokturis ar skalu                                       |
| Montāžas tips  | Priekšējā paneļa instalācija                                       |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā                                | 75,8 l/min   |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirsienā   | 245 l/min  |
| Darbošanās spiediens   | 0 ... 8 bar  |
| Apkārtējās vides temperatūra   | -10 ... 50 °C  |
| Korpusa materiāls  | PA-pastiprināts  |
| Montāžas pozīcija  | Jebkurš  |
| Darbības spiediens no 2 uz 1   | 0 ... 8 bar  |
| Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi) | 38 l/min   |
| Standard nominal flow rate in non-return direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)   | 25 ... 90 l/min  |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)                | 129 l/min  |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)               | 245 l/min  |
| Darbošanās paņēmieni   | Saspiests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [5:4:3]<br>Inertās gāzes |
| Piezīme par darba un vadības vidi  | Eļļotāja izmantošana nav iespējama                                 |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III   |
| Vidējā temperatūra   | -10 ... 50 °C  |
| Produkta svars   | 48 g   |
| Materiālu piezīme  | Atbilst RoHS   |
| Blīvējumu materiāls  | NBR<br>PVC   |
| Kronšteina materiāls   | Kaļamā alumīnija sakausējums                                       |
| PK savienojumu materiāls   | Kaļamā alumīnija sakausējums<br>Misiņš                             |
| Skrūvju materiāls  | Tērauds  |