


# Adaptera plāksne VABA-S6-7-S2-3-P-B-N1

Daļas numurs: 1302091

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2026. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	60 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Maksimālais elektromagnētu tinumu skaits	26
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	2.600 g
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12	1/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1 1/2 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	1 1/2 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	1 1/2 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Plāksnes materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Skrūvju materiāls	Tērauds galvanizēts