

Slēdzošais spraudnis QSC-8H-50

Daļas numurs: 130701

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	Blanking plug
Iepakojuma izmērs	50
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Jūras klasifikācija	skatiet sertifikātu
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Ūdens atbilstoši ražotāja deklarācijai zem www.festo.com
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Produkta svars	1 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Push-in sleeve diameter 8 mm
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PBT