


# Iespiežamais savienotājs

## QSM-6-100

Daļas numurs: 130759

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                                          | Lielums                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Izmērs                                          | Mini                                                |
| Nominālais izmērs                               | 3,7 mm                                              |
| Montāžas pozīcija                               | Jebkurš                                             |
| Konstrukcija                                    | Taisns izpildījums                                  |
| Iepakojuma izmērs                               | 100                                                 |
| Konstrukcijas struktūra                         | Spied/pavelc princips                               |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa                                  |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā     | -0,95 ... 6 bar                                     |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi                                  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 1,4 MPa                                  |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens     | -0,95 ... 14 bar                                    |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 203 psi                                 |
| Jūras klasifikācija                             | skatiet sertifikātu                                 |
| Darbošanās paņēmieni                            | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi               | Eļļotāja darbība iespējama                          |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC           | 1 - Zema korozijas ietekme                          |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| Apkārtējās vides temperatūra                    | -10 ... 80 °C                                       |
| Produkta svars                                  | 4 g                                                 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1       | Priekš caurules ar 6 mm ārējo diametru              |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2       | Priekš caurules ar 6 mm ārējo diametru              |
| Atbrīvošanas gredzena krāsa                     | zils                                                |
| Materiālu piezīme                               | Atbilst RoHS                                        |
| Korpusa materiāls                               | PBT                                                 |
| Atbrīvošanas gredzena materiāls                 | POM                                                 |
| Caurules blīves materiāls                       | NBR                                                 |
| Caurules noturošā naža materiāls                | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais            |