

Blīvgredzens OK-M7

Daļas numurs: 130851

FESTO

Paredzēts vītņoto (ieskrūvēto) tapu blīvēšanai.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	ISO 16030
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pievilkšana ar roku pie apkārtējās vides temperatūras	Jā
Nominālais pievilkšanas moments	3,35 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāide	± 20 %
Produkta svars	0,1 g
Pneimatiskais savienojums	M7
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Atduru materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Blīvējumu materiāls	NBR