

# Plēšveida satvērējs DHEB-12-E-D-S-L

Daļas numurs: 1320756

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	12
Plēšu gājiens	5,5 mm
Min. Satveramais diametrs	13 mm
Maks. Satveramais diametrs	17 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	vienpusējās darbības aizvērts
Satvērēja funkcija	Adaptive
Konstrukcijas struktūra	Saraukties spējīga membrāna vadīta motora sekvence
Vadotne	Bāzes vadotne
Pozīcijas detektēšana	Nē
Darbošanās spiediens	5 ... 8 bar
Atstatišanas spiediens	< 1 bar
Max. satvērēja darbošanās frekvence	≤ 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	20 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 ms
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Vidējais nomainas intervāls plēšām	1 Mio SP
Efektīvās slodzes atsauces vērtība	0,12 kg
Produkta svars	17 g
Montāžas tips	ar ārējo (vīrišķo) vītņi ar sprostuzgriezni Izvēles
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Membrānas materiāls	VMQ (silikons)
Korpusa materiāls	Alumīnijs Anodizēts