

Plēšveida satvērējs DHEB-22-E-U-E-L

Daļas numurs: 1320814

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	22
Plēšu gājiens	12 mm
Min. Satveramais diametrs	24 mm
Maks. Satveramais diametrs	31,5 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	vienpusējās darbības aizvērts
Satvērēja funkcija	Adaptive
Konstrukcijas struktūra	Saraukties spējīga membrāna vadīta motora sekvenca
Vadotne	Bāzes vadotne
Pozīcijas detektēšana	Nē
Darbošanās spiediens	5 ... 8 bar
Atstatišanas spiediens	< 1 bar
Max. satvērēja darbošanās frekvence	≤ 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	30 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	60 ms
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Vidējais nomainās intervāls plēšām	0,5 Mio SP
Efektīvās slodzes atsauces vērtība	0,32 kg
Produkta svars	50 g
Montāžas tips	ar ārējo (virīšķo) vītņi ar sprostuzgriezni Izvēles
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Membrānas materiāls	EPDM
Korpusa materiāls	Alumīnijs Anodizēts