


# Aksiālais komplekts EAMM-A-D32-55A-S1

Daļas numurs: 1322180

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārneseamais moments	6,5 Nm
Produkta svars	260 g
Interfeisa kods, aktuators	D32A D32B
Interfeisa kods, Motora In	55A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS