


Aksiālais komplekts EAMM-A-D40-57A-S1

Daļas numurs: 1322183

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārneseis moments	6,5 Nm
Produkta svars	350 g
Interfeisa kods, aktuators	D40A D40B
Interfeisa kods, Motora In	57A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS