


Aksiālais komplekts EAMM-A-D40-87A-S1

Daļas numurs: 1322186

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|------------------------------|--------------------|
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Uzglabāšanas temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 95 % |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Pārneseis moments | 12,5 Nm |
| Produkta svars | 530 g |
| Interfeisa kods, aktuators | D40A D40B |
| Interfeisa kods, Motora In | 87A |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |