


Spiediena manometrs MA-15-10-M5

Daļas numurs: 132340

FESTO

Ar rādītāju bāros.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Indikācijas diapazons [bāri]	0 ... 10 bar
Spiediena manometra nominālais izmērs	15
Konstrukcijas struktūra	Bordona caurules spiediena manometrs bez mērīšanas mehānisma
Montāžas tips	Linijas instalācija
Darbošanās paņēmieni	Inertās gāzes Neitrālie šķidrumi
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Mainīgās slodzes faktors	0,66
Mērījumu precizitātes klase	5
Aizsardzības klase	IP53
Vidējā temperatūra	-20 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojuma pozīcija	Aizmugures centrāle
Pneimatiskais savienojums	M5
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš
Korpusa materiāls	Tērauds
Ekrāna materiāls	PC
Korpusa krāsa	Melns
Produkta svars	10 g
Piezīme par darba un vadības vidi	Izņemot acetilēnu Izņemot skābekli