

Iespiežamais savienotājs NPQP-D-Q4-S6

Daļas numurs: 132588

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2013.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	2,5 mm
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkta svars	2,4 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Iespiežamā uzmava QS-6
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	priekš cauruļvada, 4 mm ārējais diametrs
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	PP
Cauruļu iespilēšanas segmenta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais