


Cartridge QSPLLK18-3/8-U

Daļas numurs: 132642

FESTO

Ar iespiežamo savienotāju, garā L-forma



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Nominālais izmērs | 6,2 mm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Iepakojuma izmērs | 10 |
| Konstrukcijas struktūra | Spied/pavelc princips |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 10 bar |
| Jūras klasifikācija | skatiet sertifikātu |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 - Zema korozijas ietekme |
| Apkārtējās vides temperatūra | -5 ... 60 °C |
| Produkta svars | 12,2 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | QSP...18 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | priekš cauruļvada, 3/8" ārējais diametrs |
| Atbrīvošanas gredzena krāsa | Pelēks |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpusa materiāls | PA-pastiprināts |
| Atbrīvošanas gredzena materiāls | POM |
| Caurules blīves materiāls | NBR |
| Caurules noturošā naža materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |