


Plastmasas caurule

PAN-V0-6X1-BL

Daļas numurs: 132905

FESTO

Liesmu aizkavējošs



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	8 mm
Iespiežamā stiprinājuma ārējais diametrs	6 mm
Liekuma rādiuss ir būtisks plūsmas pakāpei	30 mm
Iekšējais diametrs	4 mm
Min. liekšanās rādiuss	13 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,3 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 3 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 43,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,2 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 174 psi
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-] Minerāleļļa Water (liquid, free of ice)
Materiāla ugunsizturības tests	UL94 V-0 (korpuss)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 90 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,049 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 6 mm
Krāsa	zils
Balsta cietība	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	Poliamīds 12 PVC-P