


# Iespiežamais/ vītņotais L-veida savienojums QSML-M3-2

Daļas numurs: 133030

FESTO

pagriežams par 360°, ārējā vītne ar ārējo seškanti.



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums   |
|---|---|
| Izmērs  | Mini  |
| Nominālais izmērs                               | 0,8 mm  |
| Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa           | Blīvgredzens  |
| Montāžas pozīcija                               | Jebkurš   |
| Konstrukcija                                    | L-shape   |
| Iepakojuma izmērs                               | 10  |
| Konstrukcijas struktūra                         | Spied/pavelc princips                               |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa                                  |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā     | -0,95 ... 6 bar                                     |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi                                  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 1,4 MPa                                  |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens     | -0,95 ... 14 bar                                    |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 203 psi                                 |
| Jūras klasifikācija                             | skatiet sertifikātu                                 |
| Darbošanās paņēmieni                            | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi               | Eļļotāja darbība iespējama                          |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC           | 1 - Zema korozijas ietekme                          |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| Apkārtējās vides temperatūra                    | -10 ... 80 °C                                       |
| Nominālais pievilkšanas moments                 | 0,48 Nm   |
| Nominālā pievilkšanas momenta pielaide          | ± 55 %  |
| Produkta svars                                  | 1,4 g   |
| Montāžas tips                                   | External hexagon A/F 5.5                            |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1       | Vīrišķā vītne M3                                    |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2       | Priekš caurules ar 2 mm ārējo diametru              |
| Atbrīvošanas gredzena krāsa                     | zils  |
| Materiālu piezīme                               | Atbilst RoHS  |
| Korpusa materiāls                               | PBT   |
| Atbrīvošanas gredzena materiāls                 | POM   |
| Caurules blīves materiāls                       | NBR   |
| Caurules noturošā naža materiāls                | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais            |