

# Plastmasas caurule

## PUN-H-2X0,4-SW

Daļas numurs: 133039

FESTO

Apstiprināti lietošanai pārtikas rūpniecībā (hidrolīzes izturīgs).



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	2 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	8 mm
Iekšējais diametrs	1,2 mm
Min. liekšanās rādiuss	5 mm
Lietošanas instrukcija	TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tīrības klase	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Apkārtējās vides temperatūra	-35 ... 60 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,0024 kg/m
Pneimatiskais savienojums	For push-in connector outside diameter 2 mm
Krāsa	Melns
Balsta cietība	D 52 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	TPE-U(PU)