


Iespiežamais L- veida savienojums NPQP-L-Q6-E-FD-P10

Daļas numurs: 133106

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	5 mm
Konstrukcija	L-shape
Iepakojuma izmērs	10
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkta svars	6 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Priekš caurules ar 6 mm ārējo diametru
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 6 mm ārējo diametru
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PP
Caurules noturošā naža materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais