


Iespiežamais savienotājs NPQP-D-Q8-S12-FD-P10

Daļas numurs: 133138

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	5,4 mm
Konstrukcija	Taisns izpildījums
Iepakojuma izmērs	10
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - Ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkta svars	5,4 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Push-in sleeve diameter 12 mm
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 8 mm ārējo diametru
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PP
Caurules noturošā naža materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais