



Plūsmas kontrole/klusinātājs VFFK-C-K-R18-P

Daļas numurs: 133142

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Plūsmas kontroles - klusinātāja funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	R1/8
Pārtrauces elements	Rievotā skrūve
Montāžas tips	Vītņots
Standard flow rate 0.6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	0 ... 270 l/min
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	pārklājums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	0 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	13,5 g
Klusinātāja ieliktna materiāls	PE
Vītņotā spraudņa materiāls	Niķelēts misiņš
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Regulēšanas skrūves materiāls	Niķelēts misiņš