

Iespiežamais savienojums NPQP-D-R14-Q10-FD

Daļas numurs: 133157

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Izmērs | Standarta |
| Nominālais izmērs | 6,2 mm |
| Konstrukcija | Taisns izpildījums |
| Iepakojuma izmērs | 1 |
| Konstrukcijas struktūra | Spied/pavelc princips |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 10 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Elļotāja darbība iespējama |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 4 - Ļoti augsta korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Pārtikas drošs | Skatiet Papildus materiālu informāciju |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Produkta svars | 7 g |
| Montāžas tips | External hexagon A/F 19 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Vīrišķā vītne R1/4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | Priekš caurules ar 10 mm ārējo diametru |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpusa materiāls | PP |
| Caurules noturošā naža materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |