


Bremzēšanas izturīgs CACR-LE2-72-W500

Daļas numurs: 1336611

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	500
Montāžas pozīcija	Brīva konvekcija vertikāle
Pulse energy, braking resistor at 380 V	2.000 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	1.800 Ws
Veiktspēja pie 35% slodzes cikla un 20°C	500 W
Nominālā kapacitāte, caursišanas pretestība	200 W
Rated output, braking resistor at 380 V	150 W
Rated output, braking resistor at 780 V	120 W
Pretestības vērtība	72 Ohm
Autorizācija	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Produkta svars	550 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu ar piederumiem Izvēles
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS