


Bremzēšanas izturīgs CACR-KL2-33-W2400

Daļas numurs: 1336619

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	600
Montāžas pozīcija	Brīva konvekcija vertikāle
Pulse energy, braking resistor at 380 V	21.600 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	21.600 Ws
Veiktspēja pie 35% slodzes cikla un 20°C	3.600 W
Nominālā kapacitāte, caursišanas pretestība	1.440 W
Rated output, braking resistor at 380 V	1.440 W
Rated output, braking resistor at 780 V	1.440 W
Pretestības vērtība	33 Ohm
Autorizācija	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Produkta svars	8.000 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu ar piederumiem Izvēles
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS