


# Žurnāls

## EAMB-24-9-15X21-16X20

Daļas numurs: 1344642

FESTO



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	15 mm
Turētāja diametrs 2	16 mm
Izmērs	80
Nominālais garums	21 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	3,1 kgmm <sup>2</sup>
Pārnēsamais moments	29 Nm
Produkta svars	72 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS