

Iespīlēšanas uzdevums

EAMH-145-25-C34-P

Daļas numurs: 1354110

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	145
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	32,1 kgmm ²
Produkta svars	217 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS