

Kolektora sliede. VABM-C8-12E-G14-6-M1-L

Daļas numurs: 1361867

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.](#)

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tiklojuma izmērs	12 mm
Max. vārstu pozīciju skaits	6
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Max. pievilkšanas moments, vārsta stiprinājums	0,6 Nm
Maks. pievilkšanas moments, sienas stiprinājums	5 Nm
Produkta svars	585 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums