


Montāžas kronšteins PAML-MB-90-HP3

Daļas numurs: 1367323

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	90
Nominālais diametrs DN	36
Sērija	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 50 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-::-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	5 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Produkta svars	300 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Moduļa savienotāja materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Skrūvju materiāls	Nerūsējošais tērauds
Kronšteina materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums