


Zobsiksnas ass ELGA-TB-RF-120-

Daļas numurs: 1371247

FESTO

Ar rulliņu gultņa vadīklu



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Piedziņas zobrata efektīvais diametrs	52,52 mm
Darba gājiens	50 ... 7.400 mm
Izmērs	120
Zobsiksnas solis	5 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rulliņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskās lineārās assis Ar zobsiksnu
Motora tips	Servomotors
Maks. paātrinājums	50 m/s ²
Max. ātrums	10 m/s
Atkārtēšanas precizitāte	±0,08 mm
Noslodzes cikls	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. padeves spēks Fx	1.000 N
Padeves konstante	165 mm/U
Elļošanas intervāls, atkarīgs no attāluma	10.000 km
Profila materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Nosedzošās lentes materiāls	Nerūsējošā tērauda josla
Piedziņas vāka materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Vadotnes materiāls	Tērauds
Skriemeļu materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Slīdņa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Zobsiksnas iespiļētāja daļas materiāls	Nerūsējošā tērauda lējums
Zobsiksnas materiāls	polihlorofēns ar stiklšķiedrām un neilona pārklājumu Polyurethane with steel cord and nylon covering Polyurethane with steel cord