


# Pilnīgs piesūcekņa kauss

## VAS-55-1/4-SI-B

Daļas numurs: 1379348

FESTO



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa kausa augstuma kompensators	3,5 mm
Nominālais izmērs	4 mm
piesūcekņa kausa diametrs	55 mm
piesūcekņa kausa tilpums	8,01 cm <sup>3</sup>
Savienojuma pozīcija	virspusē
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Piesūcekņa kausa forma	apaļi plakans
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 200 °C
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	110 N
Produkta svars	19 g
Montāžas tips	Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Vakuuma savienojums	G1/4
Krāsa	caurspīdīgs
Balsta cietība	60 +/- 5
Vītņotā spraudņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	VMQ (silikons)