

Pilnīgs piesūcekņa kauss

VASB-30-1/8-PUR-B

Daļas numurs: 1395690

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|--|
| Piesūcekņa kausa augstuma kompensators | 13,9 mm |
| Nominālais izmērs | 3 mm |
| piesūcekņa kausa diametrs | 30 mm |
| piesūcekņa kausa tilpums | 6,18 cm ³ |
| Efektīvais piesūkšanas diametrs | 24,8 mm |
| Savienojuma pozīcija | virspusē |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Piesūcekņa kausa forma | Apaļš, plēšveida 1,5 ieloki |
| Operating pressure MPa | -0,095 ... 0 MPa |
| Darbošanās spiediens | -0,95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -0,07 MPa |
| Nominālais darbības spiediens | -0,7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10,15 psi |
| Darbošanās paņēmieni | atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:...]] |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena | 34 N |
| Produkta svars | 14 g |
| Montāžas tips | Izmantojot vakuuma pieslēgvietu |
| Vakuuma savienojums | G1/8 |
| Krāsa | zils |
| Balsta cietība | 60 +/- 5 |
| Vītņotā spraudņa materiāls | Misiņš |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Piesūcekņa kausa materiāls | PUR |