


Pilnīgs piesūcekņa kauss VAS-100-1/4-PUR-B

Daļas numurs: 1396098

FESTO

Sealing ring is included in the scope of delivery.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|--|
| Piesūcekņa kausa augstuma kompensators | 3,5 mm |
| Nominālais izmērs | 4 mm |
| piesūcekņa kausa diametrs | 100 mm |
| piesūcekņa kausa tilpums | 33,5 cm ³ |
| Efektīvais piesūkšanas diametrs | 90,5 mm |
| Savienojuma pozīcija | virspusē |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Piesūcekņa kausa forma | apaļi plakans |
| Operating pressure MPa | -0,095 ... 0 MPa |
| Darbošanās spiediens | -0,95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -0,07 MPa |
| Nominālais darbības spiediens | -0,7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10,15 psi |
| Darbošanās paņēmieni | atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena | 450 N |
| Produkta svars | 140 g |
| Montāžas tips | Izmantojot vakuuma pieslēgvietu |
| Vakuuma savienojums | G1/4 |
| Krāsa | zils |
| Balsta cietība | 60 +/- 5 |
| Vītņotā spraudņa materiāls | Cinka spiedienlējums |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Piesūcekņa kausa materiāls | PUR |