

# Vītņots nipeļa stiprinājums CRCN-1/8-PK-3

Daļas numurs: 13969

FESTO

Korozijnoturīgs,  
ar blīvgredzenu,  
priekš plastmasas cauruļvadiem PAN, PUN, PL, PP, PU.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	2,5 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Iepakojuma izmērs	10
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:--]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	7,52 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 4 mm ārējo diametru
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Vītnes blīvējuma materiāls	PA-pastiprināts TPE-U(PU)