

Vītņots nipeļa stiprinājums CRCN-1/8-PK-6

Daļas numurs: 13971

FESTO

Korozijnoturīgs,
ar blīvgredzenu,
priekš plastmasas cauruļvadiem PAN, PUN, PL, PP, PU.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Nominālais izmērs | 5,3 mm |
| Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa | Blīvgredzens |
| Iepakojuma izmērs | 10 |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 10 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:--] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Pārtikas drošs | Skatiet Papildus materiālu informāciju |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Produkta svars | 7,5 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Vīrišķā vītne G1/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | Priekš caurules ar 8 mm ārējo diametru |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpusa materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |
| Vītnes blīvējuma materiāls | PA-pastiprināts TPE-U(PU) |