


Kolektora apakšējā pamatne NAV-1/2-NPT-3C

Daļas numurs: 13999

FESTO

Ar pieslēgvietu izkārtojumu saskaņā ar DIN ISO 5599/1, priekš kolektoru aprīkošanas, savienojumi apakšā.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Platums | 190 mm |
| Darbošanās spiediens | 16 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apakšējās pamatnes montāžas metode | ar caurejošo urbumu |
| Vadības gaisa pieslēgvietā 12 | NPT1/8-27 |
| Vadības gaisa pieslēgvietā 14 | NPT1/8-27 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | NPT1/2-14 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4 | NPT1/2-14 |