

# Paralēlais komplekts EAMM-U-145-D80-140A-188-S1

Daļas numurs: 1433709

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	145
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pārnese attiecība	1:1
Max. ātrums	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	2.270 kgmm <sup>2</sup>
Piedziņas moments bez slodzes	2 Nm
Pārnese moments	50 Nm
Produkta svars	12.100 g
Interfeisa kods, aktuators	D80B
Interfeisa kods, Motora In	140A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS