

Paralēlais komplekts EAMM-U-60-D40-67A-91-S1


Daļas numurs: 1435249

Produkts tiks atcelts

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2026. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	60
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pārnesumkārbas attiecība	1:1
Max. ātrums	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	26,7 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	0,07 Nm
Pārnesamais moments	3 Nm
Produkta svars	1.190 g
Interfeisa kods, aktuatori	D40B
Interfeisa kods, Motora In	67A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS