


# Sakabe

## EAMC-40-66-14-20

Daļas numurs: 1452809

FESTO



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	14 mm
Turētāja diametrs 2	20 mm
Izmērs	40
Nominālais garums	66 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	6.500 1/min
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	42,3 kgmm <sup>2</sup>
Pārneseamais moments	21 Nm
Produkta svars	139 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS