


# Aksiālais komplekts EAMM-A-D40-60H

Daļas numurs: 1454242

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārneseamais moments	12,5 Nm
Produkta svars	570 g
Interfeisa kods, aktuators	D40A D40B D40C
Interfeisa kods, Motora In	60H
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS