


# Aksiālais komplekts EAMM-A-G19-67A

Daļas numurs: 1454260

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārnēsamais moments	1,5 Nm
Produkta svars	290 g
Interfeisa kods, aktuators	G19
Interfeisa kods, Motora In	67A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS