

# Iespīlēšanas uzdevums

## EAMH-145-19-C34-P

Daļas numurs: 1459342

FESTO



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	145
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	4.000 l/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	38 kgmm <sup>2</sup>
Produkta svars	281 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS