

Paralēlais komplekts EAMM-U-110-D80-100A-120

Daļas numurs: 1465438

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	110
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pārnese attiecība	1:1
Max. ātrums	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	799 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	0,3 Nm
Pārnese moments	25 Nm
Produkta svars	5.070 g
Interfeisa kods, aktuatora	D80B
Interfeisa kods, Motora In	100A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS