



Hidrauliski amortizējošais cilindrs YDR-16-20

Daļas numurs: 14900

FESTO

Cilindriskais izpildījums.

Ja amortizators ir saspīests īsā laikā (30 vai mazāk sekundēs) tad tas atgriežas normālajā pozīcijā 0.4 sekundēs. Ja tas ir saspīests ilgākā laikā līdz pat 6 stundām, tad tas atgriešanās laiks var būt līdz pat 1 sekundeī.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	16
Gājiens	20 mm
Amortizēšana	regulējams cietības raksturojums
Īslaicīgs atstatīšanas laiks	0,4 s
Ilglaicīgs atstatīšanas laiks	1 s
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 80 °C
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	32 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	40.000 J
Max. atlikusī enerģija	0,16 J
Produkta svars	280 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Tērauds galvanizēts