



Hidrauliski amortizējošais cilindrs YDR-32-60

Daļas numurs: 14903

FESTO

Cilindriskais izpildījums.

Ja amortizators ir saspīests īsā laikā (30 vai mazāk sekundēs) tad tas atgriežas normālajā pozīcijā 0.4 sekundēs. Ja tas ir saspīests ilgākā laikā līdz pat 6 stundām, tad tas atgriešanās laiks var būt līdz pat 1 sekundei.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	32
Gājiens	60 mm
Amortizēšana	regulējams cietības raksturojums
Īslaicīgs atstatīšanas laiks	0,4 s
Ilglaicīgs atstatīšanas laiks	1 s
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 80 °C
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	384 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	130.000 J
Max. atlikusī enerģija	2 J
Produkta svars	1.600 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Tērauds galvanizēts