


# Pievienojošais skaitītājs PZA-A-B

Daļas numurs: 14992

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	mehāniskais sekvenču skaitītājs ar pneimatisko piedziņu
Atstatīšanas tips	Spiedpoga vai pneimatiskais signāls
Attēlošana	6-pozīciju
Atbrīvošanas spiediens, piedziņas elements	0,2 ± 0,1 bar
Atbrīvošanas spiediens, atgriešanās	0,15 ± 0,1 bar
Reaģēšanas spiediens, piedziņas elements	0,6 ± 0,2 bar
Reaģēšanas spiediens, atgriešanās	0,6 ± 0,2 bar
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Minimālais atstatīšanas spiediens	2 bar
Minimālais impulsa garums, piedziņas elements	10 ms
Minimālais impulsa garums, atgriešanās	180 ms
Minimālais pārtraukuma periods, piedziņas elements	15 ms
Minimālais pārtraukuma periods, atgriešanās	50 ms
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darbu un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	155 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums	M5
Korpusa materiāls	ABS