


Aksiālais komplekts EAMM-A-D60-80G

Daļas numurs: 1499402

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārneseis moments	17 Nm
Produkta svars	1.350 g
Interfeisa kods, aktuators	D60A D60B D60C
Interfeisa kods, Motora In	80G
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS