

# Leņķiskā piedziņa DRQ-40- -180-PPV-A

Daļas numurs: 150243


Produkts tiks atcelts

FESTO


Priekš tuvuma zondēšanas, ar regulējamu gala pozīciju amortizēšanu un brīvģājienu kompensējošu sazobi.

Variants ar iestādāmu pagriezienu leņķi no 91 līdz 179°.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	40
Amortizācijas leņķis	96 deg
Pagriezienu leņķis	180 deg
Gala pozīcijas pielāgšana	8 deg
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Zobstienis un zobrats
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	2,5 ... 10 bar
Max. svārstību frekvence pie 6 bāriem	2,3 Hz
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Teorētiskais moments pie 6 bar	9 Nm
Pieļaujamais masas inerces moments	0,005 kgm <sup>2</sup>
Produkta svars	2.920 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Piedziņas vārpstas materiālu informācija	Rūdīts tērauds
Blīvējumu materiālu informācija	TPE-U(PU)