

Leņķiskā piedziņa DRQ-80- -360-PPV-A

Daļas numurs: 150253

Produkts tiks atcelts

FESTO


Priekš tuvuma zondēšanas, ar regulējamu gala pozīciju amortizēšanu un brīvģājienu kompensējošu sazobi.

Variants ar iestādāmu pagriezienu leņķi no 271 līdz 359°.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	80
Amortizācijas leņķis	69 deg
Pagriezienu leņķis	360 deg
Gala pozīcijas pielāgšana	4 deg
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Zobstienis un zobrats
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	2,5 ... 10 bar
Max. svārstību frekvence pie 6 bāriem	0,9 Hz
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Teorētiskais moments pie 6 bar	75 Nm
Pieļaujamais masas inerces moments	0,12 kgm ²
Produkta svars	22.500 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	G3/8
Piedziņas vārpstas materiālu informācija	Rūdīts tērauds
Blīvējumu materiālu informācija	TPE-U(PU)