


# Programmēšanas vads KDI-SB202-BU9

Daļas numurs: 150268

FESTO

Festo standarta diagnostikas kabelis, no viena vārstu termināļa uz Checkbox.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pieļaujamais vada diametrs	4,5 ... 6,5 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības sprieguma diapazons AC	$\leq 300$ V
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-10 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkta svars	181 g
Elektriskais savienojums 1	Taisnā līgzda, M12, 4-kontaktu
Elektriskais savienojums 2	Taisnā līgzda, Sub-D, 9-kontaktu
Kabeļa struktūra	4x0,14
Kabeļa garums	5 m
Montāžas tips	Klipsis Ar uznavas uzgriezni
Sprostuzgriežņa materiālu informācija	Misiņš Niķela pārklājums
Materiālu informācija, korpuss	PBT
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Vara sakausējums Apzeltīts