


Tuvuma devējs SIEN-M5B-PS-S-L

Daļas numurs: 150371

FESTO

Induktīvais, ar standarta komutēšanas distanci.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 60947-5-2
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Nominālais komutācijas attālums	0,8 mm
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Atkārtošanas precizitāte konstantiem apstākļiem	0,01 mm
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Max. komutācijas frekvence	5.000 Hz
Max. izejas strāva	200 mA
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	3-kontaktu M8x1 Spraudnis
Izmērs	M5x0,5
Pievilkšanas moments	1,5 Nm
Instalācijas tips	vienlīmeņa
Produkta svars	4,3 g
Korpusa materiāls	PA Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP67
Uzliesmojuma stiprums	1 kV
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Piesārņojuma pakāpe	3