

Tuvuma devējs SIEN-M30B-PS-S-L

Daļas numurs: 150435

FESTO

Induktīvais, ar standarta komutēšanas distanci.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Atbilst standartam | EN 60947-5-2 |
| Autorizācija | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Nominālais komutācijas attālums | 10 mm |
| Garantētais komutācijas attālums | 8,1 mm |
| Reducējošie faktori | Alumīnijs = 0.45 Nerūsējošais tērauds, St 18/8 = 0.8 Varš = 0.4 Misiņš = 0.55 Tērauds, St 37 = 1.0 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -25 ... 70 °C |
| Atkārtēšanas precizitāte | 0,5 mm |
| Komutācijas izeja | PNP |
| Komutācijas elementa funkcija | Normāli atvērtais kontakts |
| Histerēze | ≤ 1,1 mm |
| Max. komutācijas frekvence | 1.200 Hz |
| Max. izejas strāva | 200 mA |
| Sprieguma kritums | ≤ 2 V |
| Īssavienojuma stiprums | Pulsējošs |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 10 ... 30 V |
| Atlikuma viļņi | +/- 20 % |
| Tukšgaitas strāva | ≤ 10 mA |
| Polaritātes aizsargāts | priekš visiem elektriskajiem savienojumiem |
| Elektriskais savienojums | 3-kontaktu M12x1 Spraudnis |
| Izmērs | M30x1,5 |
| Montāžas tips | ar sprostuzgriezni |
| Pievilkšanas moments | 40 Nm |
| Instalācijas tips | vienlīmeņa |
| Produkta svars | 100 g |
| Korpusa materiāls | Misiņš PA PBTP hroma pārklājums |
| Darbības statusa displejs | Dzeltena gaismas diode |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -5 ... 70 °C |
| Aizsardzības klase | IP67 |
| Uzliesmojuma stiprums | 0,8 kV |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |